

1. Cellule de détection de flamme - OSCR 18

La cellule de détection de flamme IRD avec inscription rouge, est remplacée en variante par la cellule **KLC 2002** avec filtre, celle-ci étant déjà utilisée sur les chaudières **OSCR 24** et **OSCR 30**.

Le montage de cette cellule sur l'**OSCR 18**, a nécessité l'adaptation du tube de détection de flamme : le diamètre intérieur du tube est légèrement augmenté mais l'aspect visuel reste inchangé. Cette évolution du tube de détection de flamme, permet indifféremment le montage des 2 versions de cellule de détection de flamme. La référence du tube de détection de flamme (**7618310**) est inchangée.

Les cellules ancienne et nouvelle version assurent la même fonction. Les seules différences sont l'aspect visuel et l'absence de réglage de la sensibilité de la cellule.

Ancienne version	Nouvelle version
<p data-bbox="331 1223 555 1256">Cellule IRD rouge</p>  <p data-bbox="488 1563 547 1581">G000855</p>	<p data-bbox="876 1205 1374 1274">Cellule KLC 2002 avec filtre 2 mm - BST (avec étiquette blanche)</p>  <p data-bbox="1222 1458 1281 1476">G000856</p> <p data-bbox="1114 1525 1129 1547">+</p> <p data-bbox="900 1556 1353 1626">Tube de détection de flamme adapté (aspect visuel inchangé)</p>  <p data-bbox="1385 1753 1458 1771">G000913</p>

2. Mise à jour de la carte PCU-193

La version du programme de la carte **PCU-193** passe de 1.1 à 1.2.

Description des modifications :

La nouvelle version supprime l'apparition non justifiée du défaut bloquant **L36** (Perte de flamme) qui nécessite un réarmement manuel.

Il n'y a pas d'autre incidence sur le fonctionnement.


Application en production : depuis semaine **48 / 2015**

Indice de la carte **PCU-193** : 200018122-03.

3. Appareils concernés / Date d'application

Chaudières	Modifications	Application en production
OSCR 18	Nouvelle cellule de détection de flamme KLC 2002 (avec étiquette blanche)	Date d'application : depuis semaine 42 / 2015 A partir du numéro de série brûleur suivant : 15123143010001
	Tube de détection de flamme adapté.	
OSCR 18 - 24 - 30	Mise à jour de la carte PCU-193 : Nouvelle version programme : 1.2	depuis semaine 48 / 2015

4. Pièces de rechange

Appareils concernés	Pièces de rechange Désignation	Référence en pièce de rechange	Illustration
OSCR 18 (Quel que soit le numéro de série brûleur)	Cellule de détection de flamme IRD marquage rouge.	7611747	
	Tube de détection de flamme adapté	7618310	
OSCR 18 A partir du numéro de série brûleur suivant : 15123143010001 (1)	Cellule de détection de flamme KLC 2002 (avec étiquette blanche)	300025846	
OSCR 24 - OSCR 30			
OSCR 18 OSCR 24 OSCR 30	Carte contrôle PCU-193	200018122	

i (1) : Pour les brûleurs avec n° de série antérieur à **15123143010001**, le montage de la cellule **KLC 2002** réf. **300025846** est possible, à condition de remplacer également le tube de détection de flamme par la nouvelle version, référence **7618310**, disponible au CPR.